

PRODOTTI SPECIALI

PER LA RICEZIONE DEL MUX CAIRO 2
DAL CANALE 25



MITAN

Dal 10 gennaio i canali del MUX CAIRO 2* sono trasmessi sulla frequenza del CANALE 25 dalle torri EI TOWER (che trasmettono anche i mux Mediaset).



MITAN HA APPRONTATO DEI PRODOTTI PER RICEVERE IL MUX CAIRO 2



* MUX CAIRO 2: i programmi

LA7, La7d, LA7 HD, La7 Servizi on demand, LA7 TEST,
LA7d HD, La7D on demand, La7ondemand, Test.

| Codice | Articolo | Ingresso 1 | Ingresso 2 | Descrizione |
|---|-------------|---------------------------------------|--|--|
| MISCELATORI | | | | |
| M54521009 | XM002/09 | Ch 25 | VHF+UHF - Ch 25 | mix del singolo canale con nuova antenna |
| M54520905 | XM036/05 | III+IV (5:30) + Ch 40 | V (32:60) + Ch 25 | Per ricevere RAI Hd in banda IV e LA 7 in banda V |
| M54525005 | XM382/05 | III+IV (5:30) - Ch 25 | V (32:60) + Ch 25 | per ricevere il Ch 25 in banda V insieme ai Mediaset |
| M54525006 | XM382/06 | III+IV (5:34) - Ch 25 | V (36:60) + Ch 25 | per ricevere il Ch 25 in banda V insieme ai Mediaset |
| M54520606 | XM650/06 | III+IV (5:34) (Out 1 5:34 + Ch 25) | V (36:69) + Ch 25 (Out 2 36:69-Ch 25) | 2 uscite per amplificatori con ingressi di IV e di V |
| AMPLIFICATORI DA PALO | | | | |
| M54621201 | XA871/01 | III+IV (5:30) + Ch 40 | V (32:60) + Ch 25 | per RAI Hd in banda IV e LA7 in banda V con amplificazione 10 dB |
| M54621301 | XA872/01 | III+IV (5:30) + Ch 40 | V (32:60) + Ch 25 | per RAI Hd in banda IV e LA7 in banda V con amplificazione 20 dB |
| M54621401 | XA873/01 | III+IV (5:30) + Ch 40 | V (32:60) + Ch 25 | per RAI Hd in banda IV e LA7 in banda V con amplificazione 30 dB |
| | | | | taglio 30/32 modificabile secondo la zona |
| CONVERTITORE DI CANALE - (NON DISPONIBILE) | | | | |
| M52240161 | TM211 25>58 | 2:69 | Ch 25 | converte il Ch 25 sul Ch 58 |
| M52240163 | TM211 25>60 | 2:69 | Ch 25 | converte il Ch 25 sul Ch 60 |



Si ricorda che ogni impianto e ogni zona di ricezione può avere caratteristiche diverse, siamo quindi a disposizione per confrontarci con gli installatori per trovare le soluzioni ottimali. Prodotti "speciali" costruiti su ordinazione: lotto 10 pz. disponibili tipicamente in 7gg. dall'ordine

Sulla nostra pagina FACEBOOK e sul nostro sito www.mitan.info trovate gli schemi applicativi